



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Phototherapy
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	2000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	1000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (Nom)	200
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %
Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Lampenstrom (Nom)	0,97 A
Spannung (Nom)	122 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg


UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,1%
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	26,0 W
UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	28,0 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061281640
Bestell-Produktname	TL 100W/10-R UV-A
EAN/UPC - Produkt	8711500612816
Bestellcode	61281640
Local Code	1099419
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928006901029
Nettogewicht (Einzelteil)	391,600 g

Hinweise

Flexo Print

Abmessungsskizzen




Product

TL 100W/10-R UV-A

TL 100W UV-A 1R

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10-R

