



Eletrocutores para insetos BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

A família Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) é a escolha ideal para armadilhas de insectos. Estas lâmpadas possuem o espectro perfeito para atrair insectos. Também não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além disso, possuem o revestimento especial "MASTER" para aumentar a eficiência, a emissão inicial de UV-A e a manutenção da lâmpada. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, combinado com a sua eficiência elevada, estas lâmpadas representam a melhor escolha a nível ambiental. Opcionalmente, para segurança extra pode aplicar uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h
Vida útil (Nom.)	12.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic


Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	225
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	215
Depreciação UV às 2000 h	7 %
Depreciação UV às 5000 h	14 %
Depreciação UV às 8000 h	18 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	15,9 W

Eletrócutores para insetos BL TL-D

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A
Tensão (Nom.)	55 V
Tensão (Nom.)	55 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T26
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	4,0 W


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Nome do produto completo	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Código do produto completo	872790092696500
Código de encomenda	92696500
N.º material (12NC)	928022601003
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900926965
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8727900926972

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Eletrocutores para insetos BL TL-D

