



TL-D Standardfarben

TL-D 30W/33-640 1SL/25

Leuchtstofflampe mit 26 mm Durchmesser. Alternativen: MASTER TL-D Eco, MASTER TL-D Super 80, MASTER TL-D Xtra/Xtreme oder MASTER TL-D Reflex, welche durch eine längere Lebensdauer und/oder Energieersparnis Betriebskosten senken

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	33-640	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom	2'100 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Quecksilbergehalt (Nom)	5.0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	63	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Energieverbrauch	30 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0.360 A	Gesamt-Produktcode	871150070282140
Spannung (Nom)	98 V	Bestellcode	70282140
Spannung (Nom)	98 V	Material-Nr. (12NC)	928025403323
		Anzahl pro Verpackung	1

TL-D Standardfarben


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500702821
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500722614

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/33-640 1SL/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

TL-D Standardfarben

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

