



# MASTER TL-D Super 80 Circular



TL-E 22W/840 1CT/12

Esta lâmpada TL circular (diâmetro do tubo de 29 mm) permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para utilização numa grande variedade de luminárias para diversos fins, incluindo decorativos, em aplicações "humanas" como escolas, escritórios, lojas e residências, e para iluminação de áreas residenciais.

## Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

## Dados do produto

| Informações gerais                   |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Casquilho                            | G10q               |
| Referência de medição de fluxo       | Sphere             |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)   | 13.000 h           |
| Caraterísticas técnicas da luz       |                    |
| Código da cor                        | 840 [CCT of 4000K] |
| Fluxo Luminoso                       | 1.285 lm           |
| Designação da cor                    | Branco frio (CW)   |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,38               |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,38               |
| Temperatura de cor correlacionada    | 4000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 59 lm/W            |
| Color rendering index (CRI)          | 80                 |


| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Consumo de Energia                        | 22,2 W  |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 0,400 A |
| Tensão (Nom.)                             | 62 V    |
| Tensão (Nom.)                             | 62 V    |
| Controlos e regulação                     |         |
| Regulável                                 | Sim     |
| Características mecânicas e compartimento |         |
| Formato da lâmpada                        | C-T29   |
| Aprovação e aplicação                     |         |
| Classe de Eficiência Energética           | G       |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)          | 8 mg    |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)          | 8 mg    |

## MASTER TL-D Super 80 Circular

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 23 kWh              |
| Número de registo EPREL       | 423506              |
| <b>Dados do produto</b>       |                     |
| Nome de produto da encomenda  | TL-E 22W/840 1CT/12 |
| Nome do produto completo      | TL-E 22W/840 1CT/12 |
| Código do produto completo    | 872790084050600     |
| Código de encomenda           | 84050600            |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| N.º material (12NC)                       | 928026284070  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8727900840506 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8727900840513 |

### Desenho dimensional



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 26,2 mm | 205,0 mm | 213,5 mm | 149,1 mm | 155,6 mm |

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

