



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                   | Index podání barev (CRI) |         |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| Patice krytky                                | FA6               | 60                       |         |
| Referenční měření toku                       | Sphere            | Provozní a elektrické    |         |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 26 000 h          | Spotřeba energie         | 20,0 W  |
| Světelně technické                           |                   | Proud zdroje (jmen.)     | 0,380 A |
| Kód barvy                                    | 33-640            | Napětí (jmen.)           | 58 V    |
| Světelný tok                                 | 940 lm            | Napětí (jmen.)           | 58 V    |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW) | Řízení a stmívání        |         |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38              | Stmívatelné              | Ano     |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38              | Mechanické a materiály   |         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K            | Tvar žárovky             | T12     |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 47 lm/W           |                          |         |

# TL-X XL

## Certifikace a použití


|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Třída energetické účinnosti      | G       |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 12 mg   |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 12,0 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 20 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423514  |

## Označení a balení

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Objednací název produktu | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |
| Celý název výrobku       | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871150026135940 |
| Objednací kód                    | 26135940        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 928037703332    |
| Místní kód                       | TLX2033         |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500261359   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25              |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500261366   |

## Rozměrové výkresy



| Product                   | D (max) | A (max) | B (max)  | B (min) | C (max) |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 574 mm  | 592,5 mm | 589 mm  | 611 mm  |

## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

