



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Świelówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	FA6	60	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26 000 h	Zużycie energii	20,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,380 A
Kod barwy	33-640	Napięcie (Nom)	58 V
Strumień Świetlny	940 lm	Napięcie (Nom)	58 V
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	47 lm/W		

TL-X XL

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T12
---------------	-----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	12 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423514

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
------------------------------	---------------------------


Pełna nazwa produktu	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026135940
Kod zamówienia	26135940
Materiał Nr (12NC)	928037703332
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500261359
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500261366

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL

