



TL-D U-Form



TL-D U 36W/840 SLV/12

Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G13 [2G13]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	7.500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	3.250 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	37,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Spannung (Nom)	110 V


Spannung (Nom)	110 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	U-T8 [U 26 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	38 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423517
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D U 36W/840 SLV/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D U 36W/840 SLV/12
Gesamt-Produktcode	871150095468815

TL-D U-Form

Bestellcode	95468815
Material-Nr. (12NC)	928038584002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500954688


Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500954695

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 36W/840 SLV/12	27 mm	23 mm	607 mm	597 mm	90 mm	94 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-D U 36W/840 SLV/12

