



# Purificación aire y agua

## TUV 30W 1SL/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Casquilho                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil (Nom.)                         | 9.000 h                         |
| Caraterísticas técnicas da luz           |                                 |
| Código da cor                            | TUV                             |
| Designação da cor                        | - [Não especificado]            |
| Depreciação na vida útil                 | 15 %                            |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |                                 |
| Consumo de Energia                       | 30 W                            |
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 0,365 A                         |
| Tensão (Nom.)                            | 102 V                           |

| Tensão (Nom.)                             | 102 V                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Características mecânicas e compartimento |                       |
| Formato da lâmpada                        | T26 [T 26 mm]         |
| Aprovação e aplicação                     |                       |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)          | 2,0 mg                |
| UV                                        |                       |
| Radiação UV-C às 100 h                    | 12,3 W                |
| Dados do produto                          |                       |
| Nome de produto da encomenda              | TUV 30W 1SL/25-Latest |
| Nome do produto completo                  | TUV 30W 1SL/25        |


## Purificação aire y agua

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Código do produto completo           | 871150072620940 |
| Código de encomenda                  | 72620940        |
| N.º material (12NC)                  | 928039504005    |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1               |
| EAN/UPC – Produto/caixa              | 8711500726209   |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 25            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500638625 |

## Desenho dimensional

| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 30W 1SL/25-Latest | 28 mm   | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |



## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 30W 1SL/25-Latest

