

TL-D Couleur

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	160
Flux lumineux (nom.)	700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	700 lm
Couleur	Yellow
Dépréciation à 2000 h	85 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	18.0 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A
Tension (nom.)	59 V

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui


Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871150072687240
Désignation Produit	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
Code barre produit (EAN)	8711500726872
Code de commande	72687240
Local Code	TLD18W16
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	928048001605
Poids net (pièce)	71,000 g

TL-D Couleur

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel



TL-D 18W/160 Yellow

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Données photométriques

