



TL-D Schwarzlicht

TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Blacklight Blue
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h

Lichttechnische Daten

Farbcode	108 [08 bleifreies Glas]
Lichtfarbe	Schwarzlicht Blau
Strahlungsrückgang nach 2000h	15 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	20 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Spannung (Nom)	59 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
-------------------------	--------

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,9 W


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150095111340
Bestell-Produktname	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500951113
Bestellcode	95111340
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048010805
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g

Hinweise

TL-D Schwarzlicht


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/108

Photometrische Daten



LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /108

