



TUV T8

TUV 36W SLV/6

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit


Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Forme de l'ampoule	T26 [T 26 mm]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Approbation et application	
Données techniques de l'éclairage		Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Code couleur	TUV	UV	
Couleur	- [Non précisé]	Rayonnement UV-C à 100 heures	16,4 W
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	TUV 36W SLV/6
Consommation électrique	36 W	Nom de produit complet	TUV 36W SLV/6
Courant lampe (nom.)	0,44 A	Full EOC	871150061854210
Tension (nom.)	103 V	Code de commande	928048604003
Tension (nom.)	103 V	Code 12NC	928048604003

TUV T8

Code de commande local	TUV TLD36
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500618542
Conditionnement par carton	6


EAN/UPC - Boîte	8711500618559
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV 36W SLV/6

