



TL-D Farbig

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	170	Kolbenform	T8
Lichtstrom	6.750 lm		
Lichtfarbe	Grün (G)	Genehmigung und Anwendung	
		Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	67 kWh
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	58,5 W	Bestell-Produktname	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0,670 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Spannung (Nom)	111 V	Gesamt-Produktcode	871150095449740
Spannung (Nom)	111 V	Bestellcode	95449740

TL-D Farbige

Material-Nr. (12NC)	928049001705
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500954497
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25

EAN Umverpackung	8711500954503
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

