

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

小型超高效率長效陶瓷複金屬放電反射罩可產生清爽而耀眼的白光，演色性高

安全提示

- 只能搭配電子控制安定器裝置使用
- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC61167、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
切換週期	1,350
通量測量參考	Narrow Cone
壽命 (故障率 50%) (標稱)	15,000 h
照明技術	
色碼	930 [CCT of 3000K]
光束角 (Nom)	10°
光通量	2,050 lm
光強 (標稱)	23,000 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
色度坐標 X (標稱)	0.434
色度坐標 Y (Nom)	0.398
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	60 lm/W
演色性指數 (CRI)	91

LLMF 標稱壽命結束 (規範)	80 %
90° 錐體內的光通量 (額定)	2,050 lm
運轉與電力	
耗電量	39.1 W
達到 60% 光色的熱機時間	120 s
電壓 (標稱)	88 V
電壓 (標稱)	88 V
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	PAR20 [PAR 2.5 inch/63mm]
認證與應用	
節能省電等級	G

MASTERCoulour CDM-R Elite


汞 (Hg) 含量 (最大)	4.7 mg
汞 (Hg) 含量 (標稱)	4.7 mg
能源消耗 kWh/1000 h	40 kWh
EPREL 註冊碼	473303

產品資料

下訂產品名稱	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
完整產品名稱	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
完整產品代碼	871829165155000


訂單代碼	928050200630
材質 Nr. (12NC)	928050200630
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291651550
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8718291651567

二维绘图




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

光度数据





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM-R Elite

壽命



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

