



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 4000 HR 1CT/1

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G38 [G38]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	300 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	331.200 lm
Lichtstrom	368.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	304
Farbkoordinate Y (nom.)	310
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7270 K
Nennlichtausbeute (nom.)	92 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	88
Bogenlänge O (Nom)	20,0 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	4.000 W
Lampenstrom (Nom)	25,8 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 4000 HR 1CT/1
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 4000 HR 1CT/1
Gesamt-Produktcode	872790092676700
Bestellcode	92676700
Material-Nr. (12NC)	928050405114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900926767
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900926774


MSR HR (Heißwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000	77 mm	20,0	141 mm	143 mm	142	255 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/1		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 4000 HR 1CT/1

