



HPL-N

HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24

Lampu Merkuri Tekanan Tinggi Standar

Warnings and Safety

- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	16.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	542 [CCT of 4200K]
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	370
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	366
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4200 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	44,5 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	45
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	80,0 W
Tegangan (Nom)	115 V
Tegangan (Nom)	115 V

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Kaca berlapis
Material Bohlam	Kaca Lunak
Bentuk Bohlam	BF70 [BF 70mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	14,0 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	88 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24
Nama lengkap produk	HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24
Kode produk lengkap	871150017997599
Kode urutan	928051007396
No. Material (12NC)	928051007396
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500179975

HPL-N


Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8711500179982

Dimensional drawing




Product	D (max)	C (max)
HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24	71 mm	155 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24

Lifetime



Life Expectancy Diagram - HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24

