



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40

La nueva generación de lámparas tubulares de halogenuros metálicos usada en exteriores. Ofrece una eficiente y agradable luz blanca.

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico adecuados
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC 61167, IEC 62035)
- Los portalámparas E27 y otras piezas de luminarias deben diseñarse para soportar la tensión de arranque del equipo de control electrónico (con un impulso de arranque nominal de 5 kV)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Temperatura de color correlacionada (Nom)	
Base del casquillo	E40	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	2800 K
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	113,48 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Longitud de arco O (nom.)	66
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	32.000 hora(s)		18 mm
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	628 [CCT of 2800K]	Consumo de energía	90,0 W
Flujo luminoso	10.200 lm	Voltaje (nom.)	92 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	92 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,447		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,4		

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	90 kWh
Número de registro EPREL	473308


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40
Nombre completo del producto	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40
Full EOC	871829168115100
Código de pedido	68115100
Código 12NC	928060209227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291681151
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291681168

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40	47 mm	46 mm	18 mm	132 mm	211 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40

