



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Lampes tubulaires céramiques à halogénure métallisé de nouvelle génération, utilisées dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique adapté.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Les supports de lampe E27 et autres pièces dans les luminaires doivent être conçus de manière à résister à la tension d'allumage de l'appareillage de contrôle électronique (à une impulsion d'amorçage de 5 kV)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Coordonnée de chromaticité Y (nominale) 0,4	
Culot	E40 [E40]	Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	116,31 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	68
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32 000 h	Longueur d'arc O (nom.)	23 mm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	628 [CCT of 2800K]	Consommation électrique	141,0 W
Flux lumineux	16 400 lm	Tension (nom.)	90 V
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	90 V
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,447		


MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46 [T 46 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	3,9 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,90 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	141 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473309

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Nom de produit complet	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Full EOC	871829169032000
Code de commande	928060309227
Code 12NC	928060309227
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291690320
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8718291690337


Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47 mm	46 mm	23 mm	132 mm	211 mm




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

