



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Lâmpadas de haleto metálico cerâmicas com lâmpada exterior tubular transparente ou elipsoidal revestida, personalizada para substituir e superar as lâmpadas de haleto metálico de quartzo no controlo existente.

Avisos e Segurança

- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão com ignitor externo
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os pedaços da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
- O tempo de arranque a quente pode ser de 15 minutos; por isso, recomendam-se mecanismos de ignição T15.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	842 [CCT of 4200K]
Fluxo Luminoso	35.400 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada	4200 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	98,06 lm/W
Color rendering index (CRI)	88
Comprimento de oscilação O (Nom.)	11,9 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	361,0 W
Tensão (Nom.)	123 V
Tensão (Nom.)	123 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTERColour CDM MW Eco

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

