



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой горелки

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	X528
Рабочее положение	P5 [Параллельное +/- 5° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов

Технические характеристики освещения

Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	370
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	105 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	72
Длина дуги, O (ном.)	108 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	2 040,0 В
Напряжение (ном.)	235 Вт

Напряжение (ном.)	235 Вт
-------------------	--------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	194 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2244 kWh

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Полное название продукта	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Полный код продукта	871150020074700

MASTER MHN-LA

Код заказа	928071305130
Материал № (12NC)	928071305130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548201


Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500200747

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 мм	108 мм	58 мм	353 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

