



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	X528
Provozní poloha	P5 [Paralelní +/-5D nebo horizontální (HOR)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	956 [CCT of 5600K]
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	337
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	331
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5600 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86,0 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Délka oblouku O (jmen.)	40,5 mm


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	1 040,0 W
Napětí (jmen.)	125 V
Napětí (jmen.)	125 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	TD40
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	95 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	1144 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

MASTER MHN-LA

Celý název výrobku	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Full EOC	871150020077800
Objednací kód	20077800
Číslo materiálu (12NC)	928072205130
Místní kód	MHNLA1000956


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291548218
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500200778

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

