



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksskviksølvlysildere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	P20 [Parallel +/-20D eller horizontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	542 [CCT of 4200K]
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	387
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	101 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	59
Buelængde O (Nom)	120 mm


Drift og el	
Strømforbrug	1.980 W
Spænding (nom.)	232 V
Spænding (nom.)	232 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T100
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	256 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2178 kWh

HPI-T

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Det fulde produktnavn	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245
Beskrivelse af lokal kode	2052001194
Ordrekode	928074209228
Materialenr. (12NC)	928074209228
Lokal ordrekode	2052001194


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500202352
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8711500202369

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T

Levetid



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

