



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Quartz metal halide lamps with clear outer bulb

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de mercúrio de alta pressão
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	P20 [Paralelo +/-20D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	542 [CCT of 4200K]
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	387
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	403
Temperatura de cor correlacionada	3800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	101 lm/W
Color rendering index (CRI)	59
Comprimento de oscilação O (Nom.)	120 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	1.980 W
Tensão (Nom.)	232 V

Tensão (Nom.)	232 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T100

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	256 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	2178 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Nome do produto completo	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Código do produto completo	871150020235245
Código de encomenda	20235245

HPI-T

N.º material (12NC)	928074209228
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500202352
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4


EAN/UPC – Caso	8711500202369
----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

