



# MASTER HPI Plus

## MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Vysokotlaké halogenidové výbojky s opalizovanou vnější baňkou

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje nebo sodíkové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	H15 [Zavěšená +/-15D nebo základnou nahoru (BU)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	645 [CCT of 4500K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	367
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	374
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	65

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	405 W
Napětí (jmen.)	125 V
Napětí (jmen.)	125 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Tvar žárovky	BD120 [BD 120 mm]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	67 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	446 kWh


# MASTER HPI Plus

## Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6
Celý název výrobku	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6
Full EOC	871150018252410
Objednací kód	18252410



Číslo materiálu (12NC)	928074309891
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500182524
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500182531

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	122 mm	290 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

# MASTER HPI Plus

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

