



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal opalizado

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o sodio de alta presión
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	H15 [Colgante +/-15D o base superior (BU)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	645 [CCT of 4500K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	367
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	374
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	65
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	405 W
Voltaje (nom.)	125 V


Voltaje (nom.)	125 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Recubierto de vidrio
Forma de la bombilla	BD120 [BD 120 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	67 mg
Consumo energético kWh/1000 h	446 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6
Nombre completo del producto	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Full EOC	871150018252410
Código de pedido	18252410
Código 12NC	928074309891
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500182524


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500182531

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	122 mm	290 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

