



HALOGENUROS Metálicos Compactos



MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y doble envoltura

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	RX7s
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.500 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	12.500 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	73 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	81 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81

Longitud de arco O (nom.)	17,8 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	155,0 W
Voltaje (nom.)	98 V
Voltaje (nom.)	98 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	TD
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G

HALOGENUROS Metálicos Compactos


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12,3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	155 kWh
Número de registro EPREL	473320

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Nombre completo del producto	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121536300


Código de pedido	21536300
Código 12NC	928076505190
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291215363
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291215370

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

HALOGENUROS Metálicos Compactos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

