



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Lămpi cu halogenuri metalice, tub din cuarț și capsulă exterioară opalescentă

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	H15 [Suspendat +/- 15D sau Baza în sus (BU)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	20.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	645 [CCT of 4500K]
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	365
Coordonată cromatică Y (nom.)	363
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	66 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	65
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	256 W
Tensiune (nom.)	128 V


Tensiune (nom.)	128 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită
Formă bec	BD90 [BD 90 mm]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	47 mg
Consum de energie kWh/1000 h	282 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12
Full EOC	871150018114515
Cod de comandă	18114515

MASTER HPI Plus

Număr material (12NC)	928076709891
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500181145
Numărător SAP – Pachete per exterior	12



EAN/UPC – Cutie	8711500181152
-----------------	---------------

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm



Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

