



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico, a eccezione delle lampade da 35 W/942 e 20 W per le quali è necessario utilizzare alimentatori con controllo elettronico.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G12 [G12]		85 lm/W
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Indice di resa cromatica (CRI)	84
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Lunghezza arco O (Nom)	7 mm
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	73,2 W
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	88 V
Flusso luminoso	6.200 lm	Tensione (Nom)	88 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434	Dimmerabile	No
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		
Temperatura del colore correlata	3000 K		

MASTERC colour CDM-T

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T19 [T 19 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473328

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
----------------------	----------------------------------



Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150019699615
Descrizione codice locale	CDMT70
Codice d'ordine	19699615
Codice materiale (12NC)	928082305125
Codice locale	CDMT70
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500196996
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500197009

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

