



MASTERColour duplo Terminal



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade dupla com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	RX7s	88	
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]	Comprimento de oscilação O (Nom.) 10 mm	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 h	Consumo de Energia	147,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	98 V
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Tensão (Nom.)	98 V
Fluxo Luminoso	12.750 lm	Controlos e regulação	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Regulável	Não
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398	Acabamento da lâmpada	Transparente
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W		


MASTERColour duplo Terminal

Formato da lâmpada	T22
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	10,2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	10,23 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	147 kWh
Número de registo EPREL	473334
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Nome do produto completo	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Código do produto completo	871150019784915
Código de encomenda	19784915
N.º material (12NC)	928083605133
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500197849
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500197856


Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour duplo Terminal

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

