



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas se pueden utilizar con dispositivos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas de 35 W/942 y 20 W, que deben usar dispositivo de control electrónico.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa-base	G12	Índice de producción de color (IRC)	88
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Longitud de arco O (nominal)	9 mm
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operación y aspectos eléctricos	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)	Consumo de energía	150,1 W
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)	96 V
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nominal)	96 V
Flujo luminoso	13.000 lm	Controles y atenuación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398		
Temperatura de color correlacionada	3000 K		

MASTERC colour CDM-T


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T19

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	14,3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	14,3 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	151 kWh
Número de registro EPREL	473335

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT


Nombre del producto completo	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
Full EOC	871150019780115
Código del pedido	928083705125
N.º de material (12NC)	928083705125
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500197801
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500197818

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

