



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade única com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- As lâmpadas podem utilizar mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético, excepto as lâmpadas de 35 W/942 e de 20 W, que têm de utilizar mecanismo de controlo electrónico.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G12
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Fluxo Luminoso	6.200 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada	4200 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85 lm/W
Color rendering index (CRI)	92
Comprimento de oscilação O (Nom.)	6 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	73,2 W
Tensão (Nom.)	88 V
Tensão (Nom.)	88 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTERColour CDM-T

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,1 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,1 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473337
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Desenho dimensional



Nome do produto completo	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Código do produto completo	871150019927015
Código de encomenda	19927015
N.º material (12NC)	928084505131
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500199270
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500199287

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

