



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	12 100 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index podání barev (CRI)	96
Délka oblouku O (jmen.)	8 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	150,1 W
Napětí (jmen.)	90 V
Napětí (jmen.)	90 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


MASTERC colour CDM-T

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T19
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	10,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	10,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	151 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473338
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Objednací kód	20005115
Číslo materiálu (12NC)	928084605131
Místní kód	CDMT150942
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500200051
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500200068



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
150W/942 G12 1CT							



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

