



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lámparas de descarga compactas de alta eficacia que emiten una luz blanca brillante y estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas pueden utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas 35 W/942 y 20 W, que deben usar equipos de control electrónicos.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	G12	82 lm/W	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	
Referencia de medición de flujo	Sphere	96	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)	Longitud de arco O (nom.)	
Datos técnicos de la luz		8 mm	
Código de color	942 [CCT of 4200K]	Operativos y eléctricos	
Flujo luminoso	12.100 lm	Consumo de energía	
Designación de color	Blanco frío (CW)	150,1 W	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371	Voltaje (nom.)	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366	90 V	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K	Voltaje (nom.)	
		90 V	
		Controles y regulación	
		Regulable	
		No	

MASTERC colour CDM-T


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	10,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	10,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	151 kWh
Número de registro EPREL	473338

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Código de pedido	20005115
Código 12NC	928084605131
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500200051
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500200068

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERCcolour CDM-T

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

