



MASTERColour CDM-T



MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	12.100 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	96
Booglengte O (nom.)	8 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150,1 W
Spanning (nom.)	90 V
Spanning (nom.)	90 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	10,4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	10,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	151 kWh
EPREL-registratienummer	473338
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT


Volledige productnaam	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Bestelcode	8711500200051
Materiaalnr. (12NC)	928084605131
Lokale code	CDMT150W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500200051
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500200068

Maatschets




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERCcolour CDM-T

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

