



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	RX7s	Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Bogenlänge O (Nom)	7 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	71,5 W
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Spannung (Nom)	90 V
Lichtstrom	5.450 lm	Spannung (Nom)	90 V
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,371		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366		


MASTERColour CDM-TD

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	72 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473339

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020002015
Bestellcode	20002015
Material-Nr. (12NC)	928084705133
Lokaler Bestellcode	1139704
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500200020
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500200037



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

