



MASTERColour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	RX7s	76 lm/W	
Position de fonctionnement	P45 [Parallèle +/-45 D ou horizontale (HOR)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	
Référence de mesure de flux	Sphere	92	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	16.000 h	Longueur d'arc O (nom.)	
Données techniques de l'éclairage		7 mm	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	5.450 lm	Consommation électrique	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	71,5 W	
Coordonnée chromatique X	0,371	Tension (nom.)	
Coordonnée chromatique Y	0,366	90 V	
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	Tension (nom.)	
		90 V	
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	
		Non	

MASTERCoulour CDM-TD


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	72 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473339

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12


Nom de produit complet	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Code EOC	871150020002015
Code de commande	8711500200020
Code 12NC	928084705133
Code de commande local	CDMTD70W942
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500200020
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500200037

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

