



MASTERColour duplo Terminal



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade dupla com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	RX7s	92	
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]	Comprimento de oscilação O (Nom.) 7 mm	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 h	Consumo de Energia	71,5 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	90 V
Código da cor	942 [CCT of 4200K]	Tensão (Nom.)	90 V
Fluxo Luminoso	5.450 lm	Controlos e regulação	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Regulável	Não
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366	Acabamento da lâmpada	Transparente
Temperatura de cor correlacionada	4200 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	76 lm/W		

MASTERC colour duplo Terminal

Formato da lâmpada	T22
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	72 kWh
Número de registo EPREL	473339
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12


Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Código do produto completo	871150020002015
Código de encomenda	20002015
N.º material (12NC)	928084705133
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500200020
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500200037

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERColour duplo Terminal

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

