



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Egy végén fejezt, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléssel lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/830-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 100 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	79 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	81
O ívhossz (névl.)	5 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,1 W
Feszültség (névleges)	88 V
Feszültség (névleges)	88 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


MASTERC colour CDM-TC

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	UV-blokkoló kvarcüveg
Fényforrásbúra formája	T14
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3,1 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,1 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473341
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5
	1CT/12

Méretezett rajza




Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Teljes terméknév	MASTERC colour CDM-TC 35W/830 G8.5
	1CT/12
Full EOC	871150020000615
Rendelési kód	20000615
Cikkszám (12NC)	928085205125
Helyi kód	CDMTC3583
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500200006
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500200013



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

