

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGX12-2 [PGX12-2]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	376
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	374
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	95

Booglengte O (nom.)	8 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150,1 W
Spanning (nom.)	96 V
Spanning (nom.)	96 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31 [T 31 mm]

Wijziging van gegevens voorbehouden


MASTERColour CDM-TP

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	165 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020111915


Bestelcode	20111915
Materiaalnr. (12NC)	928086209230
Lokale code	CDMTP150W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500201119
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500201126

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.