



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Řada velmi kompaktních, vysoce účinných jednopaticových výbojek se stabilním barevným podáním po celou délku životnosti a ostrým bílým zářivým světlem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G8.5
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	6 300 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W
Index podání barev (CRI)	83
Délka oblouku O (jmen.)	7 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	73,2 W
Napětí (jmen.)	83 V
Napětí (jmen.)	83 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


MASTERC colour CDM-TC

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Křemičité sklo s filtrem UV záření
Tvar žárovky	T14
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473344
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5
	1CT/12

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-TC 70W/830 G8.5
	1CT/12
Full EOC	871150020167615
Objednávací kód	20167615
Číslo materiálu (12NC)	928086505131
Místní kód	CDMTC70830
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500201676
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500201683



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

