



Arquitectura



CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Gracias a una alta eficacia lumínica que produce más lúmenes por vatio que las lámparas Architainment estándar, CDM-SA/T es la opción más ecológica para iluminar la noche. Además, el óptimo relleno y el arco corto de las lámparas crean una alta intensidad de haz y excelente reproducción del color.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G12
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	13.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	84 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Longitud de arco O (nom.)	6 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	155,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	1,8 A
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	11,9 mg
Consumo energético kWh/1000 h	155 kWh
Número de registro EPREL	897559

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Nombre completo del producto	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Full EOC	871150020094515
Código de pedido	20094515

Código 12NC	928086605103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500200945
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12


Embalaje con código EAN/UPC	8711500200952
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

