



CDM

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

La reproducción de color perfecta y larga duración de estas lámparas de haluro metálico cerámico de descarga las convierte en la opción ideal para sistemas de iluminación de fibra óptica en vidrieras de comercios, iluminación decorativa y de piscinas. Se pueden montar en proyectores que cambian de color.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	6,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso (mín.)	2,295 lm
Flujo luminoso	2,550 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.366
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.353
Temperatura de color correlacionada	4200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	16.1 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	96

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	158.0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	1.76 A
Voltaje (nominal)	106 V
Voltaje (nominal)	106 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Nombre del producto completo	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Código del pedido	928086805303
N.º de material (12NC)	928086805303
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900783490
Numerador: paquetes por caja externa	1


EAN/UPC - Caja	8711500201508
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95.3 mm	280 mm	106 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

