



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	PG12-2 [PG12-2]		7 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	73,2 W
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	90 V
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	90 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	428	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate Y (nom.)	401	Mechanik und Gehäuse	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Kolbenausführung	Klar
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W	Kolbenform	T31 [T 31 mm]
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTERC colour CDM-TP

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	5,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	81 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020127015


Bestellcode	20127015
Material-Nr. (12NC)	928086909230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201270
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500201287

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

