



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	PGX12-2 [PGX12-2]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Index podání barev (CRI)	86
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h	Délka oblouku O (jmen.)	9 mm
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	150,1 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	98 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	444	Napětí (jmen.)	98 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	407	Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	Ne

MASTERColour CDM-TP

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T31 [T 31 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	165 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12


Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020125615
Objednávací kód	20125615
Číslo materiálu (12NC)	928087009230
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500201256
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500201263

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

