



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	PGX12-2 [PGX12-2]		86
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Bogenlänge O (Nom)	9 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	150,1 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	98 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	98 V
Farbkoordinate X (Nom)	444	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate Y (nom.)	407	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	88 lm/W		

MASTERC colour CDM-TP

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T31 [T 31 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	15 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	165 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
--------------------------------	---

Gesamt-Produktcode	871150020125615
--------------------	-----------------

Bestellcode	20125615
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	928087009230
---------------------	--------------


Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201256
-------------------------	---------------

Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
---------------------------------	----


EAN Umverpackung	8711500201263
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

