

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Seria chronionych, o wysokiej skuteczności świetlnej lamp wyładowczych z wysoką stabilnością barw przez cały okres eksploatacji oraz wyraziste światło wysokiej jakości, do zastosowań w oprawach otwartych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Lampy mogą współpracować z elektronicznymi lub elektromagnetycznymi statecznikami
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	PGX12-2 [PGX12-2]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	16 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	444
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	407
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	86
Długość łuku O (Nom)	9 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	150,1 W
Napięcie (Nom)	98 V
Napięcie (Nom)	98 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

MASTERColour CDM-TP

Kształt bańki	T31 [T 31 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	15 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	165 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12


Full EOC	871150020125615
Kod zamówienia	20125615
Materiał Nr (12NC)	928087009230
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500201256
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500201263

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.