



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur capăt, cu eficacitate sporită, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Pentru lămpile de 20 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pentru lămpile de 35 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	PGJ5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	12.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	1.600 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,434
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398


Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	87
Lungime arc O (nom.)	3 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	22,1 W
Tensiune (nom.)	100 V
Tensiune (nom.)	100 V

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T13.3 [T 13,3 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473347




Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Numele complet al produsului	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12
Full EOC	87115002075175
Cod de comandă	2075175
Număr material (12NC)	928087905130
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500207517
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500207524

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

