



ML

ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Ovoïde gasgevulde glasballon met inwendige fosforpoederlaag

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	VBU/VBD30 [Verticaal of lampvoet omhoog/ lampvoet omlaag ±30°]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	385
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	391
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3300 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	10,0 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	104,0 W
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoat glas


Lampmateriaal	Zacht glas
Lampvorm	B70 [B 70 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	100 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Volledige productnaam	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018048330
Bestelcode	18048330
Materiaalnr. (12NC)	928090056891
Lokale code	ML100W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500180483
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500180490

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24	71 mm	155 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Levensduur



Life Expectancy Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

