



# MASTERColour CDM-T

## MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade única com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G12 [ G12]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]
Vida útil até 5% de falhas (Nom.)	3500 h
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	10000 h
Vida útil até 20% de falhas (Nom.)	12000 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15000 h
Código Ansi HID	-

### Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	942 [ CCT de 4200 K]
Fluxo luminoso (nominal) (Mín.)	23400 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	26000 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Manutenção lumínica 10000h (Nom)	86 %
Manutenção lumínica 2000h (Nom.)	98 %
Manutenção lumínica a 5000 h (Nom)	94 %
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,376
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,368
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	91

Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,75
--------------------------------	------

### Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom)	247 W
Tempo de aquecimento da corrente de lâmpada (Máx.)	6 A
Corrente de lâmpada (EM) (Nom.)	3,04 A
Tensão da alimentação de ignição (Máx.)	198 V
Tensão de pico da ignição (Máx.)	5000 V
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V
Tensão de pico da ignição (Mín.)	3500 V
Tempo de re-ignição (Min) (Max)	15 min
Tempo de ignição (Máx.)	30 s
Tensão (Máx.)	104 V
Tensão (Mín.)	84 V
Tensão (Nom.)	93 V

### Controles e regulação

Regulável	Não
Tempo de aquecimento 90% (Máx.)	3 min

# MASTERColour CDM-T

## Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

## Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	20,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	272 kWh

## UV

PET (Niosh) (Min.)	8 h/500lx
Fator de danos D/fc (Nom.)	0,28

## Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.)	700 °C
Temperatura do casquilho (Máx.)	280 °C


Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
-------------------------------	--------

## Dados do produto

Código do produto completo	871150021112515
Nome de produto da encomenda	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
EAN/UPC – Produto	8711500211125
Código de encomenda	21112515
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	928094205131
Peso líquido (Peça)	0,039 kg
ILCOS Code	MT/UB-250/942-H-G12-25/135

## Avisos e Segurança

### Desenho dimensional





CDM-T 250W/942 G12

### Product

MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12


### Dados fotométricos



LDPO\_CDM-T\_250W\_942-Spectral power distribution Colour

# MASTERC colour CDM-T

## Vida útil



LDLM\_CDM-T\_250W\_942-Lumen maintenance diagram

