



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μεμονωμένου άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W & 70W μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G12
Θέση λειτουργίας	P10 [Παράλληλο +/-10D ή οριζόντιο (HOR)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	12.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	14.600 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434

Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	98 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
Μήκος τόξου O (τυπ.)	9 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	150,1 W
Τάση (ονομ.)	92 V
Τάση (ονομ.)	92 V

MASTERC colour CDM-T Elite


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T19
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	9,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	9,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	151 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473357
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

