



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Kvartcirkelformet gasfyldt glaskolbe med indvendig fosforbelægning

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Driftsposition	VBU/VBD30 [Vertikal eller Sokkel op/ Sokkel ned +/-30D]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	380
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3600 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	17 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	65
Drift og el	
Strømforbrug	165,0 W
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Belagt glas
Lyskildemateriale	Blødt glas
Lyskildeform	BF75 [BF 75 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	160 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Det fulde produkt navn	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018135030
Ordrekode	18135030
Materialenr. (12NC)	928095056891
Lokal ordrekode	2052120211
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500181350
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8711500181367

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Levetid



Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

